


Cartulina gráfica (SBS) con reverso semi-estucado



Fecha: 04.2013
Esta tabla sustituye a la de fecha: 09.2012

Especificaciones de Ensocoat:

Característica/Unidad	Tolerancias	Normas									
Gramaje, g/m ²	±4%	190	210	230	250	275	300	330	350	380	EN ISO 536:1996
Calibre, µm	±4%	200	230	270	300	330	365	415	445	485	EN ISO 534:2011
Rigidez a la flexión DIN 5° longitudinal, mNm	-15%	6.4	8.9	13.6	17.9	23.0	31.9	42.5	49.3	62.9	
Rigidez a la flexión DIN 5° transversal, mNm	-15%	3.0	4.3	6.4	8.5	11.1	15.3	20.4	23.0	29.8	
Rigidez Taber 15° longitudinal, mNm	-15%	3.6	5.1	7.7	10.1	13.0	18.1	24.2	28.0	35.7	
Rigidez Taber 15° transversal, mNm	-15%	1.7	2.4	3.6	4.8	6.3	8.7	11.6	13.0	16.9	
Resistencia a la flexión L&W 15° longitudinal, mN	-15%	75	105	160	210	270	375	500	580	740	ISO 2493-1:2010
Resistencia a la flexión L&W 15° transversal, mN	-15%	35	50	75	100	130	180	240	270	350	
Humedad, %		6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	EN ISO 287:2009
ISO Blancura C/2°, Cara		95	95	95	95	95	95	95	95	95	ISO 2470-1:2009
ISO Blancura C/2°, Reverso		93	93	93	93	93	93	93	93	93	
ISO Blancura, D65 %, Cara		125	125	125	125	125	125	125	125	125	ISO 11475:2004
ISO Blancura, D65 %, Reverso		121	121	121	121	121	121	121	121	121	
L* D65/10°		97.7	97.7	97.7	97.7	97.7	97.7	97.7	97.7	97.7	ISO 5631-2:2008
a* D65/10°		2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	
b* D65/10°		-7.1	-7.1	-7.1	-7.1	-7.1	-7.1	-7.1	-7.1	-7.1	
Lisura de cara, PPS 10, µm, Cara	máx 1.4	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	ISO 8791-4:2007
Lisura de cara, PPS 10, µm, Reverso		<4.0	<4.0	<4.0	<4.0	<4.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	
Lisura de cara Bendtsen, ml/min, Cara		20	20	20	20	20	20	20	20	20	ISO 8791-2:1990
Lisura de cara Bendtsen, ml/min, Reverso		<100	<100	<200	<200	<200	<200	<300	<300	<400	
Scott Bond, J/m ²		220	220	220	220	220	220	220	220	220	TAPPI 569 om-09
Brillo 75°, %		48	48	48	48	48	48	48	48	48	EN ISO 8254-1:2009

Características de acuerdo con las mediciones de Stora Enso Imatra.

Climatización 23°C/50% HR (De acuerdo con ISO 187). Tolerancias: 95% fiabilidad en los valores parciales bobina/pallet. Su medición se basa en 5 únicas mediciones de un muestreo al azar bobina/pallet. Mínimo 19 de 20 bobinas/pallets según límites especificados.

Las fábricas de Imatra tienen sistemas de cadena de custodia certificados FSC y PEFC así como un sistema de gestión higiénica certificado.

FSC: Código de registro certificado DNV-COC/CW-000370
PEFC: n° de registro certificado 94721-2011-AE-FIN-FINAS



ensocoat